

Sackkarre

Traglast 250 kg, Räder mit Luft-Bereifung, zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz

Artikelnummer: 272314



Sackkarre

- Traglast 250 kg
- Höhe x Breite x Tiefe 1110 x 555 x 780 mm
- Schaufel anschaubar und austauschbar
- zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar
- Konstruktion aus Stahlrohr
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- Mit rutschfesten Handgriffen
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-------------------|-------------------------|------------------|---------|
| Transportgerät | Transportkarre | Bereifung | Luft |
| Karrentyp | Sackkarre | Rad-Ø | 260 mm |
| Traglast | 250 kg | Sicherheitsgriff | nein |
| Schaufel Funktion | anschaubar/austauschbar | Höhe | 1110 mm |
| Material | Stahlrohr | Breite | 555 mm |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | Tiefe | 780 mm |

| | | | |
|---------------|----------|----------|---------|
| Farbe | schwarz | Garantie | 5 Jahre |
| klappbar | ja | Gewicht | 13 kg |
| Klappfunktion | Schaufel | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|--|--|
| 149734 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 221283 |  | Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 227893 |  | Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 46, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft |
| 510925 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |