


Technisch specificatieblad

Bedradingskoker, type LK4 80120

Artikelnr. 6178061



Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag

Gelijk met de vloer uitvoeren door uitbreekstukken.




PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	6178061
Type	LK4 80120
Omschrijving 1	Bedradingskoker
Dimensie	80x120x2000
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	128,50 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	120,00 mm
Zijhoogte	80,00 mm
Kanaalhoogte	80,00 mm
Afmetingen BxH	120x80 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kruipstroomvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Sleufafstand	10,00 mm
Sleufbreedte	4,00 mm
zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>