

Accessoires - Sensor - netlife-module voor pirola

Behuizing met glad oppervlak van polycarbonaat. Kabelinvoer aan de voorkant met Draaifix-bajonetsluiting; met klikvergrendeling aan de zijkant. Kleur behuizing wit overeenkomstig RAL 9003; Light Control: netlife easy43; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: schakelen; Aantal voorschakelapparaten (max): 350W LED; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: HF - high frequency; Montagehoogte (min/max): 0.5m naar 5m; Detectiebereik: max. D=7.5m; Toepassing: Gangen, Garages, Nevenruimtes; Functie: Bewegingsdetectie. Sensor armatuuropbouwset voor pirola ET

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	50119000100
EAN-nummer	4020863386987
CBS-code	85365080
Keurmerk	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK08 (-20°C bis 45°C)
Omgevingstemperatuur	ta -20°C naar 45°C

ELEKTROTECHNIEK

Systeemprestaties	1W
Netspanning	230V/50Hz

LICHTTECHNIEK

LED Levensduur	50000h (Tq 45°C)
----------------	------------------

MECHANIEK

Kleur behuizing	wit overeenkomstig RAL 9003
Maten (LxBxH/DxH)	100mm x 87mm x 66mm
Gewicht (netto)	0.26kg
Kabelinvoer KE	aan voorkant
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Montage draagrails

Maten

L	100 mm	Lengte
B	87 mm	Breedte
H	66 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/50119000100>

