

## Frame Round Grafiet 670lm 3000K Ra>80 Sensor

Artikelcode: 605063  
 EAN: 7021986050639




### Elektrisch

System wattage: 7W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 670lm  
 Werkzaamheid: 96 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 3000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L70/B20>100,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Plastic Opal  
 Bundelhoek: 110°  
 Fotobiologische veiligheid: RG 0



### Controle/dimmen

Type: Sensor

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II  
 Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

### Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: E  
 BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Grafiet  
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

### Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen / Buiten  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 77  
 Diameter (mm) D: 270  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.39 / 1.9

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 278 x 275 x 92



7 0 2 1 9 8 6 0 5 0 6 3 9