

Evje 2000 Grafiet 1180lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 643820
 EAN: 7021986438208


Elektrisch

System wattage: 12W
 Spanning: 220-240V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 1180lm
 Werkzaamheid: 98 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct/Indirect
 Optiek: Plastic Opal
 Bundelhoek: 110°
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
 Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: E

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Grafiet
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
 Module: 2000
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 85
 Diameter (mm) D: 320
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.5 / 2.2

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 320 x 320 x 100



7 0 2 1 9 8 6 4 3 8 2 0 8