

Sense 300x1200 Wit Opalprisma 3000K Ra>80

Artikelcode: 212167
 EAN: 7021982121678
 Vervangt: 212180


Elektrisch

System wattage: 27W

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B20>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Kunststof opaal prisma
 Bundelhoek: 110°
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse III

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen
 Module: 300x1200 Zichtbare T-drager, 15/24 mm
 Aansluiting: Quick connector

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1197
 Breedte (mm) W: 297
 Hoogte (mm) H: 10
 Gewicht (kg) bruto/netto: 3.96 / 3

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1230 x 320 x 35



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 6 7 8