

Micromar 44 EWg. Alapkészülék

Funkciók

- RESET (kijelző nullázása)
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszi el a PRESET értéket)
- PRESET (előre beállított méret)
- mm/inch
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- DATA (adatátviteli kábellel együtt)

Csatlakozómenet a mérőfejek cseréjéhez

- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- **Adatinterfész:** Digimatic, Opto RS232C, USB
- **Energiaellátás:** Elem, kb. 2 év üzemidő
- **IP védelmi fokozat:** IP 52
- **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem, Tok



Műszaki adatok

Rendelési sz.	Terméktípus	Méréstartomány	Osztásérték
		mm	mm/inch
4190106	44 EWg	6 –20	0,001 / 0,00005"
4190107	44 EWg	20 –100	0,001 / 0,00005"
4190108	44 EWg	100 –200	0,001 / 0,00005"

Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4102520	3 V, CR 2032 elem	
4102357	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102915	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4190330	Mérőfej, 6 –8 mm	44 Ak
4190331	Mérőfej, 8 –10 mm	44 Ak
4190332	Mérőfej, 10 –12 mm	44 Ak
4190333	Mérőfej, 12 –16 mm	44 Ak
4190334	Mérőfej, 16 –20 mm	44 Ak
4190335	Mérőfej, 20 –25 mm	44 Ak
4190336	Mérőfej, 25 –30 mm	44 Ak
4190337	Mérőfej, 30 –40 mm	44 Ak
4190339	Mérőfej, 40 –50 mm	44 Ak
4190340	Mérőfej, 50 –60 mm	44 Ak
4190341	Mérőfej, 60 –70 mm	44 Ak
4190042	Mérőfej, 70 –85 mm	44 Ak
4190043	Mérőfej, 85 –100 mm	44 Ak
4190044	Mérőfej, 100 –125 mm	44 Ak
4190045	Mérőfej, 125 –150 mm	44 Ak
4190046	Mérőfej, 150 –175 mm	44 Ak
4190047	Mérőfej, 175 –200 mm	44 Ak