

Artikelnummer: 129860

Kurzbeschreibung: Verrijdbare ladekast, 700 x 490 mm, draagvermogen 150 kg

Langbeschreibung: Verrijdbare ladekast, 700 x 490 mm, draagvermogen 150 kg: Stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm). Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Ladekast met vier laden op rollagers, belasting 35 kg/lade. Platform van houtvezelplaat (MDF) met randlijsten van massief hout, 80 mm hoog. [ul] Poedercoating: frame en front in gentiaanblauw (RAL5010), behuizing in lichtgrijs (RAL7035) laadoppervlak: 700 x 490 mm Buitenafmetingen: 700 x 500 mm Vloerhoogte: 780 mm Lademaat binnen: 1050 mm Ladehoogte: 160/100/100/100/85 Draagvermogen: 150 kg Wiel a^m: 125 kg Eigen gewicht: 53 kg[ul]

