

Artikelnummer: 155692

Kurzbeschreibung: Spiraalborenset Projahn BASIC, 19 korte spiraalboren, in metalen koffer

Langbeschreibung: Spiraalborenset Projahn BASIC, 19 korte spiraalboren, in metalen koffer: De Projahn BASIC twistboorset bevat 19 korte twistboormachines. De hoogwaardige Projahn BASIC schroefdraadboorset van hoge kwaliteit wordt geleverd in een praktische metalen doos. Deze schroefdraadboorset Projahn BASIC bestaat uit een krachtige standaardboor (HSS DIN 338 - type N BASIC), die een hoge concentriciteit en een hoge breukvastheid heeft. De temperatuurbestendige snijkant werkt tot ca. 400-°C en het apparaat heeft ook een goede spaanafvoer. De boor is geschikt voor normale boorwerkzaamheden in gangbare materialen. Daarnaast zijn er 19 korte schroefboren met cilindrische schachten, elk met 1 a^m 1 - 10 mm, oplopend met 0,5 mm. De Projahn BASIC schroefdraadboorset wordt gebruikt voor grijs gietijzer, nodulair gietijzer, staal, gietstaal (gelegeerd en ongelegeerd), grafiet, messing, brons en kortgesneden aluminium. Meer details:

- Krachtige standaardboormachine
- Hoge concentriciteit nauwkeurigheid
- Hoge breukvastheid
- Temperatuurbestendige snijkant tot ca. 400-°C.
- Goede spaanafvoer
- Voor normale boorwerkzaamheden in gangbare materialen
- 19 korte draaiboren in metalen geldkistje
- Met cilindrische schacht van elk 1 a^m 1 - 10 mm die met 0,5 mm toeneemt.
- Kwaliteitsniveau: Standaard LED
- HSS DIN 338 - Type N BASIC
- In metalen koffer

Gebruiken: Voor staal en gietstaal, gelegeerd en ongelegeerd, grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer, gesinterd ijzer, gietijzer, grafiet, brons, brons, messing, taai, aluminium, kortchips, enz.</p>

