

Verdrahtungskanal flexibel

Material:	PP, halogenfrei
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C
Brandschutzeigenschaften:	UL 94 V0
Farbe:	RAL7030 grau
Optional:	Mit stark haftendem Spezialklebeband

RoHS konform



Mit Bodenlochung

optimal für den Gerätebau

Artikel Nr.	Klebeband	Ø (mm)	Länge (mm)	MOQ Stück
HS-VK-FLEX10	mit Klebeband	10 x 10	500	20
HS-VK-FLEX20	mit Klebeband	20	500	10
HS-VK-FLEX30	mit Klebeband	30	500	9
HS-VK-FLEX40	mit Klebeband	40	500	8
HS-VK-FLEX10-OK	ohne Klebeband	10 x 10	500	20
HS-VK-FLEX20-OK	ohne Klebeband	20	500	10
HS-VK-FLEX30-OK	ohne Klebeband	30	500	9
HS-VK-FLEX40-OK	ohne Klebeband	40	500	8



HS-VK-Flex10
HS-VK-Flex10-OK



HS-VK-Flex20...40
HS-VK-Flex20...40-OK