

Für TORX® Tamper Resistant-Schrauben.


363TR P8 TORX® Tamper Resistant-Klapphalter PocketStar®.
 Im großen PocketStar®, 8-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.
 Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 120 mm lang.
 Anwendung: Praktischer Klapphalter für gängige TORX® Tamper Resistant-Schrauben (Stift in Profilmitte) in Werkstatt und unterwegs.
 Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge.
 Bohrung in jeder Klingenspitze.

Best.-Nr.	Serie	
25130	363TR P8	5
	T9H T10H T15H T20H T25H T27H T30H T40H	

SB 363TR P8 TORX® Tamper Resistant-Klapphalter PocketStar®.
 Im großen PocketStar®, 8-tlg.
 SB-Version mit Eurolochaufhänger.

Best.-Nr.	Serie	
25166	SB 363TR P8	5


363TR P7 TORX® Tamper Resistant-Klapphalter PocketStar®.
 Im kleinen PocketStar®, 7-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.
 Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 95 mm lang.
 Anwendung: Praktischer Klapphalter für gängige TORX® Tamper Resistant-Schrauben (Stift in Profilmitte) in Werkstatt und unterwegs.
 Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge.
 Bohrung in jeder Klingenspitze.

Best.-Nr.	Serie	
25128	363TR P7	5
	T7H T8H T9H T10H T15H T20H T25H	

SB 363TR P7 TORX® Tamper Resistant-Klapphalter PocketStar®.
 Im kleinen PocketStar®, 7-tlg.
 SB-Version mit Eurolochaufhänger.

Best.-Nr.	Serie	
25164	SB 363TR P7	5

Displays.


351 PG7 VH1 Display Sechskant-Klapphalter PocketStar®.
 Im großen PocketStar®, 7-tlg.
 Kartondisplay mit 10 Stück.

Best.-Nr.	Inhalt		
23502	10 x 351 PG7	2 - 8	1


351 PG9X VH1 Display gemischt bestückter Klapphalter PocketStar®.
 Im großen PocketStar®, 9-tlg.
 Kartondisplay mit 10 Stück.

Best.-Nr.	Inhalt	
25297	10 x 351 PG9X	1


363 P8 VH1 Display TORX®-Klapphalter PocketStar®.
 Im großen PocketStar®, 8-tlg.
 Kartondisplay mit 10 Stück.

Best.-Nr.	Inhalt		
23503	10 x 363 P8	T9 - T40	1