

Akku- Hochdruckreiniger HW001GZ

XGT • 40V max. • 115 bar • 420l/h

Akku-Hochdruckreiniger mit 40 V max. Antrieb für bis zu 115 bar Wasserdruck

Mobiler Akku-Hochdruckreiniger mit bürstenlosem Motor. Ideal für unterwegs. Die Hochleistungspumpe erzeugt max. 115 bar. Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung z.B. aus Teichen oder anderen stehenden Gewässern. Im Normalbetrieb ist der Wasserdruck in drei Stufen von 30, 55 bar bis 115 bar einstellbar.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Zulauftemperatur	40 °
Maximaler Druck	115 bar
Betriebsdruck	30 - 85 bar
Hochdruckschlauch, Länge	5 m
K-Wert Geräusch	3,2 dB(A)
Produktabmessung (L x B x H)	344 x 383 x 520 mm
Antriebsart	1641
Akkusystem XGT	✓
Max. Ausgangsleistung	1200 W
Max. Fördermenge	7,0 L/min
Produktgewicht	8,5 kg

Spezifikationen

- WetGuard/IPX5-Kompatibel
- Sehr mobil und leicht zu transportieren
- Hohe Waschleistung vergleichbar mit netzbetriebenen Geräten
- Teleskopierbarer Handgriff für leichten Transport und einfaches lagern

EAN 0197050000255

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

126766-5
Hochdruckschlauch



197842-2
Pistole



197879-9
Reinigungsstift



Optionales Zubehör

126766-5
Hochdruckschlauch



197824-4
Turbolanze



197842-2
Pistole



197879-9
Reinigungsstift



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

