



GVK Gabelverschienung, 3-phasig+N, L1+N - L2+N - L3+N, kürzbare Version, Endkappen nicht inklusive, 1 Meter, 16 mm²

Typ GVK-16/3P+3N-6TE
Katalog Nr. EP-501072

Lieferprogramm

Grundfunktion			Endkappe
Grundfunktion Zubehör			Sammelschiene für kleinen Leistungsschalter Sammelschiene für Fehlerstromschutzeinrichtungen Sammelschiene für kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtung
Bemessungsstrom	I_n	A	80
Bemessungs kurzschlussfestigkeit	I_{cn}	kA	25
Sammelschientyp			4-phasig
Sortiment			GVK

Technische Daten

Elektrisch

Ausführungen entsprechend			IEC 664
Normen und Bestimmungen			DIN EN IEC 61439-1:2021-10 DIN EN IEC 61439-6:2013-06 IEC 664 IEC 60895-2-12 VDE 0110 DIN EN 60754-1
Bemessungsstrom	I_e	A	80
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	kV	4
Bemessungs kurzschlussfestigkeit	I_{cn}	kA	25

Mechanisch

Klimafestigkeit			IEC 68-2
Verschmutzungsgrad			2