

Arbeitsstromauslöser AC 110-480V für Leitungsschutzschalter nach UL 489



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Arbeitsstromauslöser
Ausführung des Produkts	anbaubar
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	12 000
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung	
• Bemessungswert	480 V
• bei AC / Bemessungswert / minimal	110 V
• bei AC / Bemessungswert / maximal	480 V
Betriebsfrequenz	50 / 60 Hz
Schutzart IP	IP20
Produktdetails	
Anzahl der Fehlersignalschalter	0
Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	0
Anzahl der Wechsler	0
Produkterweiterung	Arbeitsstromauslöser

## Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt	
• minimal	0,5 mm <sup>2</sup>
• maximal	2,5 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	
• maximal	0,8 N·m
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen	24 ... 12

## Mechanischer Aufbau

Höhe	110 mm
Breite	18 mm
Tiefe	70 mm
Nettogewicht	117 g

## Approbationen Zertifikate

### allgemeine Produktzulassung



[Sonstige](#)



EG-Konf.

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3030-0HG>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3030-0HG>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3030-0HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3030-0HG)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

