

SIDOOR MDG-CABLE 20m Motorkabel für MDG3, MDG4, MDG5,  
Länge 20m



### Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung CABLE-MDG2-20M

### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP IP67 Motoranschluss

### Normen, Zulassungen, Zertifikate

Eignungsnachweis CE / cRUus

China-RoHS-Konformität Ja

### Umgebungsbedingungen

#### Umgebungstemperatur im Betrieb

- min. -25 °C
- max. 80 °C

#### Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- Lagerung, min. -40 °C
- Lagerung, max. 90 °C

### Leitungen

Leitungslänge 20 m

### Anschluss technik

Art der Anschlusstechnik	aufgesteckt, verschraubt
Steckertyp	Buchse / Stecker
<b>letzte Änderung:</b>	25.11.2020