

# Datenblatt



## Artikelnummer

3000276039

## Gehäuse / Abmessungen

Gehäusotyp

Serie

Befestigung

Lochbild / Lichte Weite

Stärke Befestigung / Gabel

Oberfläche



## Rad / Abmessungen

Durchmesser

160 mm

Radfelge

Stahlblechfelge

Lauffläche

Vollgummi schwarz

Lagerung

Rollenlager

Fadenschutz

ohne separaten Fadenschutz

Nabenbreite

59 mm

Achsbohrung

20 mm

Achsschraube

M12

Temperaturbereich

-20°C bis +60°C

max. dyn. Traglast

135 kg

test norm

DIN EN 12532

