

Schubladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1005 x 695 mm, 9 Schublade(n), Verschießbar mit Zentralverschluss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau



Artikelnummer: 118324



Schubladenschrank

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1005 x 695 mm
- 9 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 9x100 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Mit Griffleiste
- Mit Etikettenrahmen
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen kugellagert, Auszug 100 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschießbar mit Zentralverschluss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Beschriftungsfeld	Etikettenrahmen
Schranktyp	Schubladenschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahlblech	Farbe Front	blau // RAL5012
Höhe	1000 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	1005 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	695 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Schrank Ausstattung	Schubladen	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl	9 Stück	Schließsystem	Zentralverschluss
Schubladen Anzahl x Höhe	9x100 mm	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 100 mm	9 Stück	Griff	Griffleiste
Schubladentraglast	75 kg	fahrbar	nein
Auszugsführung Schublade	kugelgelagert	Gewicht	200 kg
Auszug Schublade	100 %		

Zubehör

118347



Schubladeneinsatzset, Breite x Tiefe 800 x 695 mm, 229-teilig