

RAU

Werkbank

Serie 7000

Höhe x Breite x Tiefe 790 - 1 140 x 1000 x 900 mm, Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung, Traglast 750 kg, Gestellausführung 4-Fußgestell mit 2 Fußpaaren, Ausstattung: 1 Schublade, Verschließbar mit Stiftzylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



RAU.



Artikelnummer: 230367



Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 790 - 1 140 x 1000 x 900 mm
- Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 750 kg
- Höhenverstellung über C-Profilstahl mit Lochraster
- Gestellausführung 4-Fußgestell mit 2 Fußpaaren
- Ausstattung: 1 Schublade
- Schubladen Höhe 1x150 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 490 x 560 mm, Nutzhöhe = Fronthöhe - 15 mm
- Traglast je Schublade 50 kg

- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 90 %
- Mit durchgehender Griffleiste ErgoScript® mit alufarbenem Overlay und Klarsichtabdeckung
- Mit Beschriftungsfeld
- Verschießbar mit Stiftzylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl, verschraubt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Auszug Schublade | 90 % |
| Tischtyp | Werkbank | Auszugsführung Schublade | auf Rollenführung |
| Gestellausführung | 4-Fußgestell mit 2 Fußpaaren | abschließbar | ja |
| Höhe | 790-1140 mm | Griff | durchgehende Griffleiste |
| Breite | 1000 mm | Beschriftungsfeld | ja |
| Tiefe | 900 mm | Material Platte | Buche-Massivholz |
| Stärke Platte | 40 mm | Oberfläche Platte | mit Lackleinölung |
| Tiefe Platte | 900 mm | Farbe Platte | Buche |
| Traglast | 750 kg | Material Gestell | Stahl |
| höhenverstellbar | ja | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Höhenverstellung durch | C-Profilstahl mit Lochraster | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| Werkbank Ausstattung | 1 Schublade | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Schubladen Anzahl | 1 Stück | Farbe Front | enzianblau // RAL5010 |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x150 mm | Material Verarbeitung | verschraubt |
| Fronthöhe 150 mm | 1 Stück | Schließsystem | Stiftzylinderschloss |
| Nutzbreite Schublade | 490 mm | fahrbar | nein |
| Nutztiefe Schublade | 560 mm | Anlieferung | fertig montiert |
| Nutzhöhe Schublade (detailliert) | Fronthöhe - 15 mm | Garantie | 5 Jahre |
| Schubladentraglast | 50 kg | Gewicht | 49 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 230960 |  | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau, Ausstattung: 1 Stützenpaar, 2 Lochplatten, 1 neigbare Metallablage, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen |
| 230966 |  | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 1000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen |
| 230974 |  | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 1000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 2 Lochplatten, 1 neigbare Metallablage, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Flachbildschirmhalter |

| | | |
|--------|---|--|
| 230981 |  | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 1000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Flachbildschirmhalter, 1 Kartonagenmagazin |
| 230989 |  | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1380 x 1000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Auslegerpaar, 2 Laufschienen, 1 Laufwagen mit Karabiner, 1 Leuchte |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|--|--|
| 149865 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 100 x 100 mm, Aus Polypropylen in rot |
| 184411 |  | Anti-Ermüdungsmatte, Meterware, Höhe x Breite 12 x 600 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit Hammerschlagoberfläche in schwarz, Beständig gegen Abnutzung |
| 195726 |  | Parallelschraubstock, Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau |
| 225020 |  | Schubladenmagazin, Höhe x Breite x Tiefe 525 x 300 x 135 mm, 10 Schublade(n), Schubladen in weiß transluzent |
| 508821 |  | Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |