

Scangrip Stiftlampe FLASH PEN

Gehäuse aus Aluminium eloxiert,
Lichtstrom 200 Lumen, Mit Ein-/Aus-
Schalter und Halteclip, Leuchtweite
80 m, Abstrahlwinkel 10 / 60 °

Artikelnummer: 235412



Stiftlampe




- Durchmesser x Länge 20 x 153 mm
- Gehäuse aus Aluminium eloxiert
- Energieeffizienzklasse A
- Lichtstrom 200 Lumen
- Mit Ein-/Aus-Schalter und Halteclip
- Leuchtdauer 3,5 h
- Leuchtweite 80 m
- Abstrahlwinkel 10 / 60 °
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen

Technische Details

Werkzeugtyp	Zubehör	Oberfläche Gehäuse	eloxiert
Leuchtentyp	Stiftlampe	Länge	153 mm

Energieeffizienzklasse	A	Durchmesser	20 mm
Leuchtweite	80 m	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Leuchtdauer	3,5 h	WEEE-Registrierungsnummer	DE24837723
Lichtstrom	200 Lumen	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Abstrahlwinkel	10-60 °	Marke laut EAR-Register	Scangrip
Leuchte Ausstattung	Ein-/Aus-Schalter und Halteclip	Gewicht	0,16 kg
Material Gehäuse	Aluminium		

Dazu passt auch ...

218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft