

## Gedore Red

**GEDORE RED R62451910**

**Schraubendraubereinsatz**

**1/2" TX T45 Länge 55 mm**

Artikelnummer: 248136



**GEDORE**



## Technische Details

Gesamtbreite [mm]	22 mm	Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöl]	1/2 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb	22 mm	Antriebsaufnahme, Vierkant- [met]	12,5 mm
Spitzenlänge	17 mm	REACH Registrierung vorhanden	nein
1000 V isoliert	nein	Gesamtlänge [mm]	55 mm
Sicherung	Kugelfangrille	Oberfläche	Antriebsseite glänzend poliert
Abtriebsgröße TX (innen)	T45	Material	Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]	0,064 kg	Norm	DIN 3120 - C 12,5   ISO 1174
VDE zertifiziert	nein	Inhalt (Anzahl Stück)	1

