

Haspelketten-Laufkatze

Zuglast 2000 kg, Flanschbreite 88 - 203 mm

Artikelnummer: 908025



Haspelketten-Laufkatze



Traglast 2000 kg

Haspelketten-Laufkatze


- Zuglast 2000 kg
- Flanschbreite 88 - 203 mm
- Anzahl Kettenstränge 1
- Breite x Tiefe 349 x 276 mm
- mindestens 1 m Kurvenradius
- Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
- Laufräder aus Stahlguss in schwarz
- ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
- Laufrad Durchmesser innen / außen 80 / 94 mm
- mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- Gewicht 26 kg

Hebegerät	Hebezeug	Durchmesser Laufrad innen	80 mm
Hebezeugtyp	Haspelketten-Laufkatze	Durchmesser Laufrad außen	94 mm
Zuglast	2000 kg	Min. Kurvenradius	1 m
Bedienung	Hub manuell	Oberfläche	lackiert
Flanschbreite	88-203 mm	Material Laufrad	Stahlguss
Strangzahl	1 Stück	Farbe Laufrad	schwarz
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	349 mm	Maß F	150 mm
Tiefe	276 mm	Maß G	2 mm
Länge Bedienungskette	2,5 m	Gewicht	26 kg

Zubehör

907995		Haspelkette für Mehrbedienlänge, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
908127		Größere Flanschbreite für Laufkatze, Traglast 2000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

149457		Druckluft-Kettenzug, Traglast 250 kg, Anzahl Kettenstränge 1, Hakenaufhängung
663595		Fahrbarer Portalkran, Traglast 500 kg, Bauhöhe 3120 mm, lichte Breite 3000 mm