

Neues Produkt im Sortiment:



# Monsun 3 ABF

## Der Neue ABF-Löscher mit 3 Liter ABF-Löschmittel!



- Temperatur: -30°C + 60°C
- Durch das Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Unterbrechung des Löschrstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung, serienmäßiger Standring.
- Ventil aus hochwertigem, glasfaser verstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Innenliegende, wieder befüllbare Druckgaspatrone mit Edelstahlrippel.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und Schaumdüse.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.
- Geeignet zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbrände

**Monsun 3 ABF**

Bezeichnung		Stand - ring	Mano - meter	LE	Rating DIN EN 3	Gew. in kg	Länge x Breite x Höhe in mm
Monsun 3 ABF	—	X	-	2	8A/34B40F	6,6	235x150x380