



# FICHA TÉCNICA ARTÍCULO

Versión 1

Código	BCCH0030LN12XXRA
Descripción	BOMBONA 30L NATURAL D130 C/TAPA CON GRIFO

Material	(H) POLIETILENO	Asa montada	Sí
Color	(N1) NATURAL	Peso asa	
		Material asa	

## ESPECIFICACIONES

## TOLERANCIAS

Altura	457,00	+/-	4,00 mm
Ancho base	0,00	+/-	0,00 mm
Longitud base	0,00	+/-	0,00 mm
Diam. Exterior Base (tapón)	0,00	+/-	0,00 mm
Diam. Interior (Rosca tapón)	0,00	+/-	0,00 mm
Diam. Exterior (Rosca tapón)	0,00	+/-	0,00 mm
Diam. Exterior envase	355,00	+/-	4,00 mm
Diam. Exterior boca	0,00	+/-	0,00 mm
Diam. Interior boca	137,70	+/-	0,40 mm
Altura boca	29,00	+/-	1,00 mm
Peso	1.400,00	+/-	50,00 gr
Volumen nominal	30.000,00		
Volumen efectivo	30.030,00	+/-	0,00 c.c.



Tipo de Homologación	
----------------------	--

Observaciones	"DIAMETRO INT ROSCA 142 0+/- 0.4MM DIAMETRO EXTERIOR ROSCA 147.6 +/- 0.4MM"Es aconsejable utilizar teflon ya que se incorpora grifo y observar su buen funcionamiento
---------------	---

## DATOS LOGÍSTICOS

Embalajes por palet	4
Unidades por embalaje	9
Unidades por palet	36
Tipo embalaje	A
Altura palet	201
Cajas por manto	1
Nº de embalajes en altura	4

Aprobado: Mari Sevilla Ordoñez
Dep. Aseguramiento de la Calidad
Fecha: 13/05/16



# PLANO ARTÍCULO

Versión 1

<b>Código</b>	BCCH0030LN12XXRA
<b>Descripción</b>	BOMBONA 30L NATURAL D130 C/TAPA CON GRIFO

