

# 3049 Obstbaumleiter

## Eigenschaften

Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.

Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.

Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.

Mit ausziehbaren Stützen.


Serienmäßig mit 70 mm langen Alu-Spitzen für optimalen Stand auf gewachsenem Boden.

Hinweis: Verwendung nur auf gewachsenem Boden!

## Highlights

Ideal geeignet für Ernte- und Pflegearbeiten.

Mit Libelle im Holm zur Ermittlung des sicheren Anstellwinkels.



SPROSSENANZAHL	12	14
HOLM (CA. MM)	60	60
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280	280
LÄNGE (CA. M)	3.6	4.16
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	2.23	2.77
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	3.73	4.27
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	4.23	4.77
GESAMTBREITE (CA. MM)	355	355
LEITERINNENBREITE (CA. MM)	300	300
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	10.7	12.1
GEWICHT (CA. KG)	10.8	12.6
BEST.-NR.	304912	304914