

**Artikelnummer:** 126000

**Kurzbeschreibung:** Elektronische lift WP70, draagvermogen 70 kg



**Langbeschreibung:** Elektronische lift WP70, volautomatisch, bescherming tegen overbelasting, draagvermogen max. 70 kg: Met de volautomatische elektronische lift WP70 kunnen lasten tot 70 kg gemakkelijk worden gemanoeuvreed. De slanke vorm kan zelfs in krappe ruimtes gebruikt worden. De last wordt gelijkmatig verdeeld over alle vier de wielen, met het zwaartepunt van de last op 4000 mm voor de hefzuil. De elektronische lift WP70 is standaard uitgerust met overbelastingsbeveiliging en een veiligheidskoppeling. De hefsnelheid bedraagt 125 mm of 270 mm per seconde, waardoor het de snelste op de markt is. De hefzuil is van aluminium, het onderstel en de handgreep zijn van gelakt staal. De lage geluidsontwikkeling en de krachtige 24 V DC-motor maken het zeer aangenaam om dagelijks met de elektronische lift WP70 te werken. De aandrijving wordt verzorgd door een met staal versterkte tandriem. De lader: 1,8A V/24 V is bij de levering inbegrepen. De elektronische lift WP70 is op aanvraag ook verkrijgbaar in een ESD-uitvoering. Daarnaast is er op aanvraag een breed scala aan accessoires en lastdragers verkrijgbaar. Op aanvraag zijn er ook speciale elektronische liften in rvs voor voedings-, farmaceutische en hygië'nische toepassingen met een compleet assortiment accessoires. De WP70 is verkrijgbaar in zes verschillende uitvoeringen. WP70 Minimale/maximale hoogte: 112/1354 mm Buitenafmetingen: L 677 x b 455 x h 1517 mm Grootte platform: l 400 x b 450 mm Uitvoering onderstel V-vormig Breedte onderstel binnen/buiten: vooraan 407 mm WP70 EM Minimale/maximale hoogte: 112/1754 mm Buitenafmetingen: l 677 x b 455 x h 1917 mm Grootte platform: l 400 x b 450 mm Uitvoering onderstel V-vormig Breedte onderstel binnen/buiten: vooraan 407 mm WP70 EM rvs Minimale/maximale hoogte: 139/1784 mm Buitenafmetingen: l 747 x b 560 x h 1912 mm Grootte platform: l 495 x b 495 mm Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten: 480/560 mm WP70 EM Minimale/maximale hoogte: 112/1062 mm Buitenafmetingen: l 721 x b 450 x h 1225 mm Grootte platform: l 400 x b 450 mm Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten: 142/222 mm WP70 rvs Minimale/maximale hoogte: 139/1384 mm Buitenafmetingen: l 747 x b 560 x h 1512 mm Grootte platform: l 495 x b 495 mm Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten: 480/560 mm WP70 S rvs Minimale/maximale hoogte: 139/1089 mm Buitenafmetingen: l 747 x b 560 x h 1217 mm Grootte platform: l 495 x b 495 mm Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten: 480/560 mm

