

3/2-Wegeventil, Serie 551

- Qn = 120 l/min



Betriebsdruck min./max.	1 ... 10 bar
Steuerdruck min./max.	Siehe Tabelle unten
Umgebungstemperatur min./max.	-20 ... 70 °C
Mediumtemperatur min./max.	-20 ... 70 °C
Medium	Druckluft
Max. Partikelgröße	5 µm
Ölgehalt der Druckluft	0 ... 1 mg/m ³
Gewicht	Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer			Logikfunktion	Durchfluss	Steuerdruck min./max.	Gewicht
				Qn		
5510100000		NC	JA	120 l/min	3,2 ... 10 bar	0,045 kg
5511100000		NO	NICHT (NEIN)	120 l/min	3,2 ... 10 bar	0,045 kg
5510140000		-	UND	120 l/min	-	0,045 kg
5510150000		-	Wechselventil (ODER)	120 l/min	-	0,04 kg

Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Polyoxymethylen
Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Abmessungen

Abmessungen

