## **Solamat** 90 - 100 - 200

## Solide und kompakte Trockenreinigung

Bei der standfesten Sohlenreinigungsmaschine Solamat 90 reinigen vier gegeneinanderlaufende Walzenbürsten die Sohlen von unten, zwei seitlich rotierende Rundbürsten säubern die Sohlenränder. Der abgebürstete Schmutz fällt in die große Schmutzauffangschublade, die leicht zu entleeren ist. An dem ergonomisch geschwungenen Haltebügel verschafft sich der Benutzer festen Halt.

Die Sohlenreinigungsmaschinen Solamat 100 und 200 sind ebenfalls für den industriellen Einsatz ausgelegt. Sie reinigen mit den vier Walzenbürsten die Sohlen und mit den beiden seitlichen Rundbürsten die Sohlenränder der Benutzer. Durch die Oberlederbürste wird auch der Oberschuh gereinigt. Der abgereinigte Schmutz fällt in die große Auffangschublade unter den Bürsten, welche leicht zu entleeren ist. Der Riemenantrieb gewährleistet Durchzugskraft und Laufruhe.

Das Modell Solamat 200 besitzt darüber hinaus eine Absaug- und Filtervorrichtung im Gehäuseaufbau. Die Filtermatte ist leicht zu tauschen.





Technische Daten	Solamat 90	Solamat 100	Solamat 200
Abmessungen (B x L x H)	460 x 560 x 1140 mm	460 x 600 x 1100 mm	460 x 600 x1100 mm
Gewicht	47 kg	60 kg	62 kg
Antrieb	Rundriemenantrieb mit starkem Motor		
Bürsten für Sohle	4 Walzenbürsten und 2 Rundbürsten (Nylon)		
Bürste für Oberleder	_	1 Bürste (Rosshaar*)	1 Bürste (Rosshaar*)
Starter	Fußsensor mit Timer		
Stromanschluss	230 Volt (110 Volt optional), 180 Watt, 750 U/min.		
Absaugvolumen	$360\text{m}^3/\text{h}$ (mit Filtermatte $500\text{g/m}^2$ )		
Filterklassen	nach DIN 24185 - EU 4 / nach EN 779 - G 4		
ESD Version (optional)	~	~	<b>✓</b>
Farbe Gehäuse (RAL)	<ul><li>graphit (7022)</li><li>achat-grau (7038)</li></ul>		it (7022) rau (7038)
Farbe Bügel (RAL)	<ul><li>schwarz (9005)</li><li>rot (3020)</li></ul>	-	-





Solamat 100



Absaug- und Filtervorrichtung (Solamat 200)

