



Leírás:

Leeresztő csapok PROFI piros DIN 45 csavaros csatlakozással folyadékok szabályozott leeresztéséhez ipari és csomagoló kannákból, természetes/piros egyedi csomagolásban

- törésálló, élelmiszeripari polietilénből (HDPE/LDPE), egycsöves csővégszatlakozóval
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- piros DIN csavaros kötőelemmel és piros forgatógombbal
- gyors, folyamatos kifolyás a beépített levegőztetőnek köszönhetően
- 360°-kal elfogatható bármilyen kívánt helyzetbe
- max. 0,4 bar nyomásig nyomásálló (üzemanyagok és illékony anyagok használatára és adagolására nem alkalmas / a tartályban fennálló belső nyomás 1,0 bar-ig emelkedhet)
- hőálló: -20°C-tól +70°C-ig és biszfenol A (BPA) mentes
- kifolyási sebesség > 3,5 l/min
- csővég külső átmérője = 19 mm, ill. 3/4" (csatlakozó rész)
- DIN 45-ös, ipari kannákhoz használható kivitel (cikksz.: 426201 és 426301)

Információk:

Cikk

Cikkszám	550605
GTIN	4007228550597
Vámtarifa	39174000
Csomagolási egység (PU)	1

szín	természetes
Súly (kg)	0,06

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	1
M x S x M (mm)	250 x 250 x 85

KE bruttó tömege, kg	0,06
----------------------	-------------

Paletta

Dobozok száma	336
Rétegek száma	6
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

Kartonok száma rétegenként	42
Súly (kg)	221,6