



Beschrijving:

Aflaatkranen ECO met brede schroefdraad 22 mm voor het gecontroleerde afdalen van vloeistoffen uit vaten en jerrycans, blauw

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen met tuitaanluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- met brede schroefdraad 22 mm, geschikt voor jerrycans met brede hals, ballonflessen en waterjerrycans PROFI
- zonder ventilatie en zonder afdichting
- drukbestendig tot max. 0,4 bar
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- Uitloopsnelheid > 1,5 l/min
- Tuit buiten-Ø = 19 mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	560100
GTIN	4007228560107
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	blauw
Gewicht (kg)	0,03

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	530 x 395 x 545

Brutogewicht VE kg	0,75
--------------------	-------------

Pallet

D x B x H (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Gewicht (kg)	0,0
--------------	------------