

# TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN  
PURGATIS

## INDUSTRIE- UND AUTOMATENREINIGER

### PICCOMAT FS

Automatenreiniger für Feinsteinzeug



Art.-Nr. 121.932 10-l-Kanister  
Art.-Nr. 121.933 6 x 1-l-Flasche

- stark alkalischer Spezialreiniger für alle harten, feinrauen und mikroporösen Oberflächen
- die schnelle Komplexierung der Schmutzpartikel bewirkt eine ausgezeichnete Reinigungsleistung
- das Produkt ist sowohl für maschinelle als auch für manuelle Reinigungsverfahren hervorragend geeignet
- hartnäckige Verschmutzungen werden bei kurzer Einwirkzeit gründlich aus den Poren der Oberfläche entfernt

#### ANWENDUNGSBEREICH:

Alkali- und wasserfeste glatte, raue, feinraue oder mikroporöse Oberflächen wie z. B. Hartbrandziegel, Feinsteinzeugfliesen, Sicherheitsfliesen im Innen- und Außenbereich. Auch geeignet zur Grundreinigung stark verschmutzter Betonböden. Angrenzende Bodenflächen aus Linoleum oder Kautschuk sind zu schützen! **ACHTUNG: Nicht** geeignet für kalkhaltige Natur- und Kunststeinböden wie z. B. Marmor und Terrazzo! **Nicht** geeignet für Aluminium und Aluminiumlegierungen. **Siehe Tabelle Anwendungsempfehlungen.**

#### GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

**Maschinell:** Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1 % verdünnt anwenden. Bei starker Verschmutzung Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden.

**Manuell:** Je nach Verschmutzungsgrad 400-800 ml/8 l Wasser; im 2-stufigen Wischverfahren arbeiten.

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

#### TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: ..... klare gelbliche Flüssigkeit  
Geruch: ..... neutral  
Viskosität: ..... dünnflüssig  
Dichte: ..... 1280 g/l  
pH-Wert im Konzentrat: ..... 14

#### INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: ..... Polycarboxylate  
5-15 %: ..... NTA  
Giscode: ..... GU 0  
Haltbarkeit: ..... im Originalgebinde mind. 1 Jahr

#### KENNZEICHNUNG:



C - Ätzend

Enthält > 5 % Natriumhydroxid.

#### GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

- R 35: Verursacht schwere Verätzungen.  
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.  
S 27: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.  
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

**TRANSPORT:** UN-Nummer: 1824 / Bezeichnung: Natriumhydroxidlösung / Klasse: 8  
Verpackungsgruppe: II / ADR



#### KLEEN PURGATIS GmbH

##### Zentrale

Dieselstraße 10  
D-32120 Hiddenhausen  
Fon +49 (0) 5223 9970-40  
Fax +49 (0) 5223 9970-50  
info@kleen-purgatis.de

##### Vertrieb International

Firststrasse 15  
CH-8835 Feusisberg  
Fon +41 (0) 44 78686-68  
Fax +41 (0) 44 78686-69  
info@kleen-purgatis.ch

[www.kleen-purgatis.de](http://www.kleen-purgatis.de)

Ein Unternehmen der  
**BUDICH GRUPPE**