

Reflektorlampe R80 80x110mm, E27 230V 60W

Artikel-Nr. 41574



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	60 W
Lampenspannung:	230 - 230 V
Sockel:	E27
Ausstrahlungswinkel:	80 °
Reflektorart:	Wide Flood
Reflektorfarbe:	Silber
Lichtstärke:	260 cd
Farbe:	ohne
Durchmesser:	80 mm
Gesamtlänge:	110 mm
Spezielle Anwendung:	sonstige
Cool Beam:	Nein
Neodym-Lampe:	Nein

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Reflektorlampe R80 80x110mm Durch speziellen Aufbau des Reflektors mehr Licht in Abstrahlrichtung. Klares, gerichtetes Licht setzt Akzente bei der Ausleuchtung von großen Räumen, gezielten Beleuchtung einzelner Objekte. Die Lampe ist universell einsetzbar in Strahlern und Leuchten, Wohnräumen, Gastronomie und Schaufenstern, für den öffentlichen und privaten Bereich. Sie strahlt ein gleichmäßiges, hochwertiges Licht ab.

Energieeffizienzklasse: E
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 60
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Lebensdauer (h): 1000

Letzte Aktualisierung am: 05.10.2015 09:54:05

