

## Kompakt-Leuchtstofflampe Spot 50x75 mm, GU10 220/240V 11W 2700K

Artikel-Nr. 49322

Lampenleistung:	11 W
Lampenspannung:	220 - 240 V
Sockel:	GU10
Lampenform:	Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:	matt
Farbtemperatur:	2700 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	warm <3300 K
Lichtfarbe:	827
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:	Nein
Durchmesser:	50 mm
Außenanwendung:	Nein
Integrierter Dämmerungssensor:	Nein
Schalhäufigkeit beliebig:	Nein
Gesamtlänge:	75 mm
Schwarzlichtlampe:	Nein
Mittlere Nennlebensdauer:	8000 h



Kompakt-Leuchtstofflampe Spot 50x75 mm Kompakt-Leuchtstofflampe als Spot, GU10, warmweiß, 2700K. Der Stromverbrauch dieser Energiespar-Spots liegt bei nur 11 Watt. Sie sparen dadurch fast 80 Prozent Ihrer Stromkosten. Strahlt im breiten Winkel ab, daher ideal für Allgemeinbeleuchtung geeignet.

Energieeffizienzklasse: A

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:46

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.