

**Artikelnummer:** 132995

**Kurzbeschreibung:** Leistungsstarker  
Gewerbesauger EVO 429 Inox

**Langbeschreibung:** Leistungsstarker  
Gewerbesauger EVO 429 Inox: 4 Lenkrollen 2  
Motoren, je 1.200 Watt Luftmenge Liter/Sek: 94  
Vakuum: 230 mbar Gewicht: 18 kg Leistung: 2.400  
Watt 50-Liter-Behälter Staubklasse: L Masse: 580  
x 580 x 900 mm Lieferumfang: Saugschlauch (3,5  
m) und Universal-Schrägrohrdüse ( 40 mm)

**EAN/GTIN:** 4250128200073

