

## hofs rayonnage pour casiers à bouteilles - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 1750 x 1060 x 335 mm, charge max. par tablette 100 kg, 3 niveaux avec traverses spéciales à construction durable et stable, déformation quasi-impossible, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion



hofs  
REGALSYSTEME



Numéro d'article: 228303

## hofs Rayonnage pour casiers à bouteilles

### Champ de base

rayonnage pour casiers à bouteilles - rayonnage départ



- convient pour le stockage peu encombrant de caisses de boissons, même en cas de contrainte quotidienne élevée, par ex. dans les magasins de boissons pour le retour de consignes, les services d'administration et de production, mais aussi dans les locaux de rangement ou les caves comme entrepôt domestique à boissons
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1750 x 1060 x 335 mm
- pour au moins 9 bacs
- charge max. par tablette 100 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 300 mm
- 3 niveaux avec traverses spéciales à construction durable et stable, déformation quasi-impossible
- l'agencement des tablettes peut être modifié à tout moment si nécessaire, selon les pas prescrits
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural

- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie
- pour votre sécurité : conformément au règlement 108-007 de la DGUV, les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	largeur de compartiment	1000 mm
type de rayonnage	rayonnage pour casiers à bouteilles	profondeur de compartiment	300 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	utilisation	unilatéral
champ de rayonnage	rayonnage départ	type tablette/niveau	traverses
convient pour (secteurs)	magasins de boissons, production, administration, foyers privés, caves, locaux de rangement	tablettes / niveaux à hauteur ré	oui
matériau	acier	surface de montant	galvanisé
hauteur	1750 mm	surface de traverses	galvanisé
largeur	1060 mm	exécution couleur	galvanisé
profondeur	335 mm	livraison	démonté
capacité	au moins 9 bacs	garantie	5 années
charge maxi par tablette	100 kg	Poids	18,71 kg
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce		

## Accessoires

228300		rayonnage pour casiers à bouteilles - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1750 x 1010 x 335 mm, charge max. par tablette 100 kg, 3 niveaux avec traverses spéciales à construction durable et stable, déformation quasi-impossible, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
228429		ancrage de tablette pour rayonnage sans boulons, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion