

RAU

armoire à tiroirs

Serie 7000

hauteur x largeur x profondeur 1035 x 1145 x 650 mm, 6 tiroir(s), verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, panneau en bois de hêtre massif avec huilage verni



RAU.



Numéro d'article: 231156



armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1035 x 1145 x 650 mm
- 6 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 1x120 mm/3x150 mm/2x180 mm
- structure en acier
- avec poignée barre ErgoScript® avec revêtement de couleur aluminium et protection transparente
- avec champ d'inscription
- dimensions utiles tiroirs largeur x profondeur 1055 x 560 mm, hauteur utile = hauteur frontale - 15 mm
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs roulements à rouleaux à escamotage automatique, extension 90 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en






RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- panneau en bois de hêtre massif avec huilage verni
- tablette avec Tablette en bois
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie






Détails techniques

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| type de meuble | armoire | surface de corps | finition peinture époxy |
| type d'armoire | armoire à tiroirs | surface de face avant | finition peinture époxy |
| matériau | acier | blocage d'extension | blocage d'extension |
| hauteur | 1035 mm | champ d'inscription | oui |
| largeur | 1145 mm | verrouillable | oui |
| profondeur | 650 mm | système de fermeture | serrure cylindrique à goupilles |
| équipement armoire | tiroirs | cloison de séparation médiane | non |
| nombre de tiroirs | 6 pièce | exécution surface d'appui | Tablette en bois |
| nombre x hauteur tiroirs | 1x120 mm/3x150 mm/2x180 mm | matériau de plaque | bois de hêtre massif |
| capacité de charge de tiroir | 50 kg | surface de plaque | avec huilage verni |
| glissière tiroir | roulements à rouleaux à escamotage automatique | épaisseur de panneau | 25 mm |
| extension tiroir | 90 % | poignée | poignée barre sur toute la largeur |
| hauteur utile de tiroir (détaillé) | hauteur frontale - 15 mm | livraison | livré monté |
| largeur utile du tiroir | 1055 mm | roulant | non |
| profondeur utile du tiroir | 560 mm | garantie | 5 années |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | Poids | 173 kg |
| couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010 | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 231176 |  | Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 3 séparateurs longitudinaux + 12 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 1055 x 560 mm, hauteur frontale 120 - 150 mm, hauteur x largeur x profondeur 90 x 1055 x 560 mm |
| 231177 |  | Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 3 séparateurs longitudinaux + 12 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 1055 x 560 mm, hauteur frontale 180 - 360 mm, hauteur x largeur x profondeur 150 x 1055 x 560 mm |
| 231179 |  | Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 4 séparateurs longitudinaux + 12 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 1055 x 560 mm, hauteur frontale 120 - 150 mm, hauteur x largeur x profondeur 90 x 1055 x 560 mm |
| 231180 |  | Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 4 séparateurs longitudinaux + 12 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 1055 x 560 mm, hauteur frontale 180 - 360 mm, hauteur x largeur x profondeur 150 x 1055 x 560 mm |
| 231183 |  | Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, avec 16 compartiments, 3 séparateurs longitudinaux + 6 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 1055 x 560 mm, hauteur frontale 120 - 360 mm, hauteur x largeur x profondeur 90 x 1055 x 560 mm |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 158965 |  | balance de table, non étalonnable, plateforme en plastique, largeur x profondeur 318 x 258 mm, plage de pesage entre 50 kg, Lisibilité par incréments de 20 g |
| 184197 |  | Tapis individuel revêtement de sol industriel, hauteur x longueur x largeur 13 x 900 x 600 mm, En caoutchouc avec surface à picots coloris noir |
| 195726 |  | étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu |
| 217101 |  | cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation |
| 530330 |  | tabouret, assise hauteur 540 - 720 mm, revêtement en similicuir en bleu, structure en aluminium, piètement avec roulettes |