

## Casco roulette fixe



bandage polypropylène, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, longueur moyeu 59 mm, jante en polypropylène, jante avec pare-fils, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243258



roulette fixe

- bandage polypropylène
- diamètre 200 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- longueur moyeu 59 mm
- jante en polypropylène
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
pneumatique	polypropylène	pare-fils	oui
Ø de roue	200 mm	longueur de moyeu	59 mm
matériau de jante	polypropylène	distance trou de vis	105x84/76 mm

roulement	roulement à rouleaux	surface de boîtier	galvanisé
élément de fixation	panneau	Poids	1,34 kg