

Cascoo Roue encastrable



force 130 kg, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec palier lisse en acier inoxydable, jante en polyamide avec fibres de verre



Numéro d'article: 243600

Roue encastrable

- force 130 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 125 mm
- moyeu avec palier lisse en acier inoxydable
- jante en polyamide avec fibres de verre
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	palier lisse
modèle	Roue	frein	sans
charge	130 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyamide	longueur de moyeu	50 mm
Ø de roue	125 mm	Poids	0,32 kg

