

Kappes

armoire grand espace avec bacs

RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1130 x 590 mm, 30 bacs en polyéthylène, 3 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 522364



Kappes Armoire grand espace RasterPlan®

avec bacs à bec Favorit

armoire grand espace avec bacs

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1130 x 590 mm
- 30 bacs en polyéthylène
- garnissage 6 x H x l x P 200 x 300 x 500 mm, 10 x H x l x P 200 x 200 x 350 mm, 7 x H x l x P 130 x 140 x 290 mm, 7 x H x l x P 130 x 140 x 230 mm
- force par plateau 50 kg
- structure en tôle d'acier
- Fermeture avec protection contre la poussière via porte à double battant perforée
- portes à double paroi avec guidage de tringlerie sur toute la hauteur
- angle d'ouverture de la porte 200 °
- Réglable au pas de 10 mm

- 3 tiroir(s)
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- tiroirs installables à souhait vers le bas à partir de la mi-hauteur
- force par tablette coulissante 50 kg
- tiroirs installables à souhait vers le bas à partir de la mi-hauteur
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	armoie	système de fermeture	serrure à cylindre
type d'armoie	armoie universelle	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type de porte	porte à double battant perforée	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1130 mm	tablette réglable au pas	10 mm
profondeur	590 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement armoie	tablettes, bacs, tiroirs	verrouillable	oui
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	50 kg	glissière tiroir	rail télescopique
Nombre de bacs à bec	30 pièce	extension tiroir	100 %
Nombre de bacs x taille	6 x H x l x P 200 x 300 x 500 mm, 10 x H x l x P 200 x 200 x 350 mm, 7 x H x l x P 130 x 140 x 290 mm, 7 x H x l x P 130 x 140 x	fonction du tiroir	tiroirs installables à souhait vers le bas à partir de la mi-hauteur
matériau de bac	polyéthylène	verrouillage	3 côtés
nombre de tiroirs	3 pièce	angle d'ouverture de porte	200 °
charge tablette coulissante	50 kg	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	exécution porte	portes à double paroi avec guidage de tringlerie sur toute la hauteur
surface de corps	finition peinture époxy	Poids	175,45 kg
surface de face avant	finition peinture époxy		

Accessoires

323247



bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en bleu



323258




bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en bleu

323291		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en bleu
323316		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en jaune
323327		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en jaune
323349		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en jaune
323382		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en vert
323393		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en vert
323418		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en vert
323451		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en rouge
323462		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en rouge
323484		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en rouge
324589		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en gris
324603		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en gris
324625		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en gris
324636		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en bleu
324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
324658		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en vert
324669		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en rouge
324705		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en gris

Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy

		résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières