

palette légère

en PE régénéré, hauteur x longueur x largeur 140 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 2000 / 500 kg, soubassement 9 pieds avec trous d'évacuation pour liquides, tablette supérieure plein

lot 2 pièce



Numéro d'article: 529909

Palette légère

palette légère



- en PE régénéré
- hauteur x longueur x largeur 140 x 1200 x 800 mm
- Norme européenne
- force statique / dynamique 2000 / 500 kg
- préhension Sur tous les côtés
- largeur d'entrée côté longueur/largeur 770 / 580 mm
- soubassement 9 pieds avec trous d'évacuation pour liquides
- tablette supérieure plein
- Plusieurs palettes empilables pour gain de place
- Résistant à la température -40 °C à +60 °C
- résistant contre les intempéries
- poids 15 kg

Détails techniques





type d'emballage	palette	soubassement	9 pieds
type de palette	palette légère	convient pour aliments	non
norme européenne	oui	résistance à la température	-40 °C à +60 °C
hauteur	140 mm	résistance	contre les intempéries
longueur	1200 mm	Largeur d'entrée côté	770 mm

		longueur
largeur	800 mm	Largeur d'entrée côté largeur 580 mm
capacité de charge statique	2000 kg	charge dynamique 500 kg
matériau	PE régénéré	bordure de sécurité non
possibilité d'entrée	Sur tous les côtés	emboîtable oui
revêtement extérieur	plein	Poids 15 kg
gerbable	oui	

Accessoires

531744		capot de recouvrement, Bâche de couverture, hauteur x longueur x largeur 300 x 1250 x 850 mm, en marron
531745		capot de recouvrement, Bâche de couverture, hauteur x longueur x largeur 300 x 1250 x 850 mm, en transparent

Cela s'adapte aussi ...

202873		diable de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
240208		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 82 mm