


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 2423 Zware tafelwagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007. 3 Platformen van houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 200 kg.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	600
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1200
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	800
<b>Etagehoogten (mm)</b>	270, 585, 900
<b>Totale lengte (mm)</b>	1397
<b>Totale breedte (mm)</b>	809
<b>Totale hoogte (mm)</b>	900
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	79
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976024233