

Artikelnummer: 308545

Kurzbeschreibung: Industrieanhänger, 2-Achs-Drehschemel-Lenkung, Vollgummireifen, Tragkraft 3000 kg, 4000 x 1050 mm

Langbeschreibung: Industrieanhänger, 2-Achs-Drehschemel-Lenkung, Vollgummireifen, Tragkraft 3000 kg, 4000 x 1050 mm: Grundrahmen aus Profilstahl, impuls geschwei sst. Räder mit Kugellager. Stabiler Kugel-Lenkkranz. Auflageträger aus U-Profil (60/30/6 mm). 8 Stück Einsteckungen aus Quadratrohr (34/2 mm), Nutzlänge 600 mm. Rungen: herausnehmbar und ablegbar in Halterung. Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung. Lackierung in Reinorange (RAL 2004). Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG Bedienungsanleitung



CE-

Wartungsplan

Ersatzteilstückliste

Max. Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h Ladefläche: B 5000 x T 1250 mm Ladehöhe: 660 mm Rad: a'Ëœ 400 x 130 mm Tragkraft: 5000 kg

EAN/GTIN: 4250448504882