

Artikelnummer: 309073

Kurzbeschreibung: Muldenkipper 4701, 250 l, blau RAL 5007, mit Ablasshahn und Sieb

Langbeschreibung: Muldenkipper 4701, 250 l: Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtet, in Blau (RAL 5007) oder Anthrazit (RAL 7016). TOTALSTOP - Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Räder: mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x B 40 mm, Naben mit Rillenkugellager Inhalt: 250 l Tragkraft: 750 kg Kastenmaße: L 1200 x B 652 x H 413 mm Außenmaße: L 1359 x B 713 x H 780 mm Schüttkantenhöhe: 780 mm Eigengewicht: 70 kg Hinweis: Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder Stapelkipper.



EAN/GTIN: 4017976147017