



# Doro PhoneEasy<sup>®</sup> 100w

## DECT-Schnurlostelefon



Große Tasten – einfachere Bedienung



Lauter Klingelton - hohe Hörerlautstärke



Freisprechen

Bedienerfreundliches Schnurlostelefon mit großem hintergrundbeleuchtetem Display und großen Tasten mit spezieller Schriftart für gute Lesbarkeit. Die Audioverstärkungs-Funktion sorgt für lautes und deutliches Hören beim Telefonieren. Stabile Basis für sicheren Halt.





# Doro PhoneEasy® 100w



Farbe: schwarz oder weiß

## Anruf/Gespräch

Hörgerätekompatibel	•
Wahlwiederholungsspeicher	5
Präfix-Option	•
Direktwahltasten	2
Telefonbuch-Einträge	20
Hörerlautstärke (Stufen)	5+boost
Freisprech-Lautstärke (Stufen)	5
Klingellautstärkeeinstellungen (ohne AUS)	5
Lautstärke-Boost-Taste	+10 dB
Freisprechen	•
Multi Handset Gespräch-Transfer	•
Multi Handset Intercom	•
Multi Handset Telefonkonferenz	•
Kurzwahlspeicher	9
Mikrofon Stummschaltung	•
Anrufsignal bei bevorzugten Personen (V.I.P.)	•
Niedriger Akkustand Anzeige	•
Tastensperre	•
Gesprächsdaueranzeige	•

## LCD-Display

Menü-Navigation	•
14 Segmente	•
Display Größe (B x H in mm)	42x27
Zeilen	1
Symbolzeilen	2
Hinterleuchtetes Display	•
Grosse Displayschrift	•
Uhr	•
Alarm	•
Tastenton	•
Sprachen	DE, DK, EN, ES, FI, FR, GR, IT, NL, NO, SE, TR

## Anrufsignal

Monophone Klingeltöne	5
-----------------------	---

Polyphone Klingeltöne	5
Klingellautstärkeeinstellungen (ohne AUS)	5
Optische Anrufanzeige	•
Klingelabschaltung	•

## Rufnummeranzeige

Anrufliste	10
------------	----

## DECT - Basis

Basis-Klingelton	•
Mobilteil suchen	•
Maximale Mobilteil-Anzahl pro Basis:	5

## Technische Daten

Mobilteil-Größe (mm)	180x55,5x30
Mobilteil-Gewicht (in Gramm einschließlich Akkus)	157
Tischmodell	•

## Gerätetechnische Daten

Standby-Zeit (Stunden)	100
Gesprächszeit (Stunden)	10
GAP-kompatibel	•
Typ	DECT
Eco-Funktion	•
Außer Reichweite-Anzeige	•
Reichweite im Haus (Meter) 50	50
Reichweite im Freien (Meter)	300
Akku im Lieferumfang (Typ)	2xAAA NiMH
Netzteil	6V DC 300 mA

## Akustik

Min. Empfangspegel (dB (RLR))	8
Min. Empfangspegel (dB (A))	98
Max. Empfangspegel (dB (RLR))	30
Max. Empfangspegel (dB (A))	115
Maximale Klingellautstärke (dB (A)) bei 1-Meter-Abstand	80