

Termékinformációk

00 21 37 M

„Robust45 Move” szerszám koffer



- 12 KNIPEX szerszámmal, összesen 90 márkázott szerszámmal van felszerelve
- Max. hasznos teherbírás: 35 kg
- Térfogat: 45 liter
- A legkeményebb alkalmazási körülményekre: porra és vízre tömített, valamint hőálló
- Gázos csillapító a forgópántban
- Pneumatikus csillapítású fedél
- Dokumentumrekesz; szerszámtáblák szennyeződésmentes, kettős falú PP lapból, szerszámzsebekkel és szerszámzsinegekkel
- Összesen 147 betételhelyezési lehetőség
- Alaptálca alumínium betétekkel
- Meghosszabbítható teleszkópos fogantyú a kényelmes szállításhoz
- Nagyméretű, gördülékeny kerekek
- Külső méretek (Sz × Ma × Mé): 609 × 428 × 263 mm; belső méretek (Sz × Ma × Mé): 540 × 364 × 229 mm

Általános

Cikkszám	00 21 37 M
EAN	4003773086239
Súly	17.400 g
Méretek	609 x 428 x 263 mm

Műszaki jellemzők

Méret szélesség külső (belső)	609 mm (540 mm)
Méret magasság külső (belső)	428 mm (364 mm)
Méret mélység külső (belső)	263 mm (229 mm)

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk