

## Information produit

**25 06 160**

### Pince demi-ronde avec tranchant (pince radio)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
- Mâchoires demi-rondes, longues et effilées
- Intérieur des mâchoires strié
- Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



#### Informations générales

Réf.	25 06 160
EAN	4003773033806
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Poids	146 g
Dimensions	160 x 53 x 17 mm
Norme	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

#### Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 2,5 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 1,6 mm
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (T1)	9,0 mm
Largeur des pointes (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longueur de la mâchoire (L3)	50,0 mm
Largeur de tête (W3)	16,5 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.