

## Información sobre productos

# 83 20 015

## Llave para tubos a 45°

DIN 5234

- Modelo sueco
- Mordaza en ángulo de 45°
- Boca con dentado en sentido opuesto
- Dientes templados adicionalmente por inducción
- Diseño de mango en forma de doble T
- Tuerca de ajuste imperdible
- Recubierta de pintura pulverizada roja, mordazas planas brillantes
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



### Información general

Núm. de artículo	83 20 015
EAN	4003773014225
Alicate	recubierto de pintura pulverizada, rojo
Peso	1.408 g
Dimensiones	430 x 59 x 24 mm
Norma	DIN 5234
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de apertura	60 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 2 3/8
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 60 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	60 mm
Diámetro interior pulgadas	Ø 1 1/2 pulgadas

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

