

## MIRAMAR

METALL/GLAS  
CHROM



### 💡 Artikeldaten

Ausführung	WA-HALBSCH.
Lampentyp	D45
Sockel	E14
Wattage	max. 1x 40W
Lumen	
Kelvin	

### ⚙️ Technische Daten

IP Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannung	230V
Energieeffizienzklasse	
Leuchtmittel inklusive	Nein
Leuchtmittel austauschbar	Ja
Dimmbar	Nein



### 📏 Artikelabmessungen

Höhe	140 mm
Breite	285 mm
Länge	78 mm
Durchmesser	
Gewicht	0,312 kg

### 📦 Verpackungsdaten

Verpackungseinheit: 1	
Höhe	170 mm
Breite	295 mm
Länge	95 mm
Gewicht	0,498 kg



Artikelnr.: 90196/15

VE: 1 Stück

