

Kärcher flexible haute pression pour nettoyeur haute pression Longlife 400

longueur de tuyau 10 m,
raccordement M22x1,5 mm, avec
vissage manuel et protection
antipliage

KÄRCHER



Numéro d'article: 119833

flexible haute pression pour nettoyeur haute pression

- longueur de tuyau 10 m
- température max. 155 °C
- pression max. 400 bar
- raccordement M22x1,5 mm
- avec vissage manuel et protection antipliage
- hauteur x longueur x largeur 60 x 530 x 460 mm

Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	raccordement	M22x1,5 mm
pour appareil de nettoyage	nettoyeur haute pression	équipement tuyau/tube	vissage manuel, protection antipliage
pression	400 bar	hauteur	60 mm
longueur de tuyau	10 m	longueur	530 mm
antistatique	non	largeur	460 mm
température maxi	155 °C	Poids	3,6 kg

