

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 60 kg, Met TPE-  
banden in grijs, diameter 75 mm,  
naaf met glijlager, velg van  
kunststof, bevestiging met ruggat, Ø  
10,2 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 159257



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Apparaatwielen

### Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 60 kg
- Met TPE-banden in grijs
- Geluiddempend
- diameter 75 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

### Technische details

transporttechniek	rollen	elektrisch geleidend	nee
roltype	apparatenwiel	ruggat	10,2 mm
set	nee	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	zwenkwiel	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
draagvermogen	60 kg	draadvangkappen	nee
banden	TPE	totale hoogte	103 mm
wiel-ø	75 mm	loopbreedte	25 mm

materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	Geluiddempend
wiellager	glijlager	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeerd
bevestigingselement	ruggat	kleur banden	grijs