

## BS-ROLLEN roulette fixe

force 110 kg, avec bandage TPE,  
diamètre 100 mm, moyeu avec  
roulement à rouleaux, jante en  
plastique, fixation avec panneau,  
longueur x largeur 104 x 80 mm

Numéro d'article: 159280



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

roulette fixe

- force 110 kg
- avec bandage TPE
- ménage le sol
- diamètre 100 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm
- espacement des trous des vis 84x64/76x56 mm

### Détails techniques

type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
kit	non	frein	sans
modèle	roulette fixe	pare-fils	non
charge	110 kg	hauteur totale	128 mm
pneumatique	TPE	propriété surface de roulement	ménage le sol

Ø de roue	100 mm	longueur de plaque	104 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque	80 mm
roulement	roulement à rouleaux	distance trou de vis	84x64/76x56 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
conducteur d'électricité	non	Poids	0,46 kg